


E11698



Cable de conexión con conector macho

ASTGF030MSS0,28H03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Notas	Cable: 60 mm sin cubierta y 3 mm desaislado y estañado
Cantidad por pack	1 unid.

E11698



Cable de conexión con conector macho

ASTGF030MSS0,28H03

Conexión eléctrica

Cable: 0,28 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

1	BN
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul