


E11718



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0010H07

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	18 x 54 x 82
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4

E11718



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0010H07

Tipo de conector M12

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión

<u>BN</u>	<u>1 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo