




Caja repartidora

ZDO8H050MSS0005H07

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC021

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

E11723



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0005H07


Datos mecánicos	
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8
Tipo de conector	M12

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)	

Conexión eléctrica - punto de conexión	
--	--

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



E11723



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0005H07

Conexión

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo