




Caja repartidora

ZDO6H050MSS0010H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación                             |      |                                                           |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Característica especial                         |      | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
| Libre de siliconas                              |      | sí                                                        |
| Datos eléctricos                                |      |                                                           |
| Tensión de alimentación                         | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                                         |
| Clase de protección                             |      | II                                                        |
| Corriente máxima por módulo / punto de conexión | [A]  | 4                                                         |
| Corriente máxima total                          | [A]  | 12                                                        |
| Condiciones ambientales                         |      |                                                           |
| Temperatura ambiente                            | [°C] | -15...80                                                  |
| Grado de protección                             |      | IP 67                                                     |
| Datos mecánicos                                 |      |                                                           |
| Materiales                                      |      | TPU                                                       |
| Material del cuerpo                             |      | TPU                                                       |

# E11730



## Caja repartidora

ZDO6H050MSS0010H11

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Número de puntos de conexión en el repartidor central | 6   |
| Tipo de conector                                      | M12 |

### Notas


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



# E11730



## Caja repartidora

ZDO6H050MSS0010H11

### Conexión

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| <u>BN</u>    | 1 (1...6) | C |
| <u>BU</u>    | 3 (1...6) | C |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...6) | C |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     | C |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     | C |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     | C |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     | C |
| <u>WH/YE</u> | 2 (5)     | C |
| <u>YE/BN</u> | 2 (6)     | C |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     | C |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     | C |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     | C |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     | C |
| <u>PK</u>    | 4 (5)     | C |
| <u>RD</u>    | 4 (6)     | C |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Colores de los hilos : |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| GN = | verde                  |
| GY = | gris                   |
| PK = | rosa                   |
| RD = | rojo                   |
| WH = | blanco                 |
| YE = | amarillo               |