

E11732




Caja repartidora

ZDO8H050MSS0005H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC022

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados

Libre de siliconas sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 60 AC / < 75 DC

Clase de protección II

Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4

Corriente máxima total [A] 12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado de protección IP 67

E11732



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0005H11


Datos mecánicos	
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8
Tipo de conector	M12

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)	

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



E11732



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0005H11

Conexión

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo