


E11991



Prolongador con conector para válvulas

AVDAA031PLS0010H03



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)
Corriente máxima total [A]	5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	491,5
Dimensiones [mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiales	PP; FKM
Material del cuerpo	PP / FPM

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11991



Prolongador con conector para válvulas


AVDAA031PLS0010H03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PP / FPM



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo