


E11018



Caja repartidora

ZDO4H059MSS0010H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

E11018



Caja repartidora

ZDO4H059MSS0010H11

Datos mecánicos		
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4	
Tipo de conector	M12	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro; 8 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
Conexión eléctrica - punto de conexión		
Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm		
		

E11018



Caja repartidora

ZDO4H059MSS0010H11

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo