E11021


Caja repartidora

ZDO8H05HMSS0005H19

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC024

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80

E11021

Caja repartidora

ZDO8H05HMSS0005H19


Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8	
Tipo de conector	M12	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	16 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




E11021

Caja repartidora

ZDO8H05HMSS0005H19

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo

E11021

Caja repartidora

ZDO8H05HMSS0005H19