




Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 Junta tórica 44 x 2 mm

Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	8
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...110
Datos mecánicos		
Peso	[g]	114,6
Dimensiones	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Nombre de la rosca		G 1 1/2
Materiales		Adaptador: PVDF; Anillo sellante: EPDM
Conexión de sensores		conexión de rosca M30 x 1,5 rosca interno
Conexión de proceso		conexión de rosca G 1 1/2 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.