


E11053



Prolongador con conector para válvulas

VSTGH050MSS0003A03VDAA041-S

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 24 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca latón, niquelado

Accesorios

Componentes incluidos tornillo
campo de rotulación

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E11053




Prolongador con conector para válvulas

VSTGH050MSS0003A03VDAA041-S

Conexión eléctrica - conector hembra


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR / PVC, Libre de halógenos; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

