




Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10197

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	26 x 8 x 16
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0002A03

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: Snap-in

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: Snap-in



Conexión



BN =
BK =
BU =

Colores de los hilos :
marrón
negro
azul