


E11067



Conector de montaje

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 Junta tórica



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	22,8
Rosca de montaje		PG 9
Materiales		zinc conformado a presión
Material del cuerpo		zinc conformado a presión
Accesorios		
Componentes incluidos		Tuerca: 1 x PG9
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11067



Conector de montaje

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Conexión eléctrica


Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: zinc conformado a presión



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco