




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030VAS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	17 x 10 x 26
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		inox (1.4305 / 303)

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



E11091



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030VAS0020E03

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul