


## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030VAS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67; (si atornillado)

## Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	10 x 10 x 31
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	inox (1.4305 / 303)

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

## Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



# E11097



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030VAS0020E03

### Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul