




Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	tornillo	
	campo de rotulación	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

