


E11190



Conector macho empotrable

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 Junta tórica



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	11,6
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11190



Conector macho empotrable

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco