

# E11195




## Conector de montaje

EDOGH080MSS00,5E08

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11601

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Junta tórica

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Rosca de montaje PG 9

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E11195



## Conector de montaje


EDOGH080MSS00,5E08

### Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



### Conexión

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo