



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040MSS0010H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Reemplazado por el artículo: EVC152



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	266,8
Dimensiones [mm]	10 x 10 x 31
Materiales	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado / latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

E11198




Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040MSS0010H04



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Reemplazado por el artículo: EVC152