


E11249



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA050MSS0010H04



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	322,7
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11249



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA050MSS0010H04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco