


E11301



Prolongador

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-25...80

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Materiales

PUR

Material del cuerpo

PUR

Material de la tuerca

latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



E11301



Prolongador

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

