




Prolongador con conector para válvulas

AVDAA031--S0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		tornillo
		campo de rotulación
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11316



Prolongador con conector para válvulas

AVDAA031--S0010A03

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PUR



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo