


E12512



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040ZDS0010H04



Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Versión	cable Ethernet, codificación D

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	686
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado

E12512




Cable de conexión con conector macho

ASTGH040ZDS0010H04



Conexión



Colores de los hilos :

BU =	azul
OG =	naranja
WH =	blanco
YE =	amarillo