


E12524



Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8



Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	[°C] -30...80
Datos mecánicos	
Peso	[g] 602,5
Diámetro de la brida	[mm] 102
Brida ISO tipo	F10
Tornillo de arrastre	M8
Materiales	Placa de montaje: plástico; piezas metálicas: inox (1.4301 / 304)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.