


# E12540



## Imán amortiguador

MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6



### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
----------------------	------	----------

### Datos mecánicos

Peso	[g]	8,9
Dimensiones	[mm]	M6 / L = 33,5
Nombre de la rosca		M6
Materiales		neodimio galvanizado
Intensidad de campo magnético	[mT]	220

### Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------