

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10



Para tipo IND, INE

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Peso

Peso

[g]

719

Diámetro de la brida

[mm]

140

Brida ISO tipo

F14

Tornillo de arrastre

M10

Materiales

Placa de montaje: plástico; piezas metálicas: inox (1.4301 / 304)

Cantidad por pack

1 unid.