


E12652



Prolongador

VDOGX050MSS00,5H05STGH005MSS



Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Versión	cable de alimentación, codificación L

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	64 DC
Corriente máxima total [A]	16

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	139,8
Materiales	PP
Material del cuerpo	TPE
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

E12652


Prolongador

VDOGX050MSS00,5H05STGH005MSS



Conexión eléctrica - 2

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

