




Cable de conexión con conector AMP

ecomatPanel/Cable/5m



Campo de aplicación

Característica especial	Cable apantallado
-------------------------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Grado de protección		IP 20; (sin resistencia)

Datos mecánicos

Peso	[g]	456,4
Dimensiones	[mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Materiales		Carcasa: PBT-GF20
Material del cuerpo		PBT


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, gris, Ø 8,3 mm, apantallado; 2 x 0,5 mm² (par trenzado) + 2 x 0,5 mm² (par trenzado)

Conector: AMP MQS, recto; cuerpo: PBT; Contactos: estaño






Cable de conexión con conector AMP

ecomatPanel/Cable/5m

Conexión



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb