


E12737



Conector hembra a cablear

ecomatPanel/Connection Set



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Grado de protección		IP 20; (sin resistencia)

Datos mecánicos

Peso	[g]	10
Dimensiones	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Materiales		Carcasa: PBT-GF20
Material del cuerpo		PBT

Accesorios

Componentes incluidos	Resistencia 120 Ohm
	Contactos crimpados
	tubo protector


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

5 x 0,5...0,75 mm²

Conector: AMP MQS, recto; cuerpo: PBT; Contactos: estaño



E12737



Conector hembra a cablear

ecomatPanel/Connection Set

Conexión

