


E12744



Dispositivo de sujeción con tope fijo

FIXING/M12/NT/MS/END STOP



Campo de aplicación

Versión	con tope fijo
---------	---------------

Datos mecánicos

Peso [g]	36,7
Instrucciones de montaje	Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala); debido al material de latón, puede reducirse el alcance de detección
Dimensiones [mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Nombre de la rosca	M16 x 1
Diámetro interior [mm]	12
Materiales	latón con revestimiento de bronce blanco; Tuercas: latón con revestimiento de bronce blanco
Par de apriete [Nm]	5; (tuercas de fijación: 20)

Accesorios

Componentes incluidos	Tuercas: 2
-----------------------	------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Diagramas y curvas

