


E12774



Conector hembra a cablear

SDOGB050ZDSFKPG



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 400 AC/DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	9
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	48,808
Material del cuerpo	PA; PUR
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado
Material de la junta	NBR
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E12774



Conector hembra a cablear

SDOGB050ZDSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm; AWG 16

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PA; PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Junta de estanqueidad: NBR; Contactos: dorado



Conexión

