


E12775



Conector macho a cablear

SSTGB030ZDSFKPG



Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
-------------------------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	51,9
Material del cuerpo	PBT
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Notas	pin 1 avanzado
Cantidad por pack	1 unid.

E12775



Conector macho a cablear

SSTGB030ZDSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm; AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PBT; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

