


E12215



Cable de conexión con conector macho

ASTGA050MSS0006C04



| Campo de aplicación     |      |                                                                                |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial |      | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado   |
| Libre de siliconas      |      | sí                                                                             |
| Datos eléctricos        |      |                                                                                |
| Tensión de alimentación | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                                                              |
| Clase de protección     |      | II                                                                             |
| Corriente máxima total  | [A]  | 4                                                                              |
| Condiciones ambientales |      |                                                                                |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...90                                                                       |
| Grado de protección     |      | IP 68                                                                          |
| Datos mecánicos         |      |                                                                                |
| Peso                    | [g]  | 378,8                                                                          |
| Dimensiones             | [mm] | 38 x 15 x 31                                                                   |
| Materiales              |      | Carcasa: TPU negro                                                             |
| Material de la tuerca   |      | latón, niquelado                                                               |
| Notas                   |      |                                                                                |
| Notas                   |      | La resistencia terminal del bus CAN (120 Ω) está integrada en el conector M12. |
| Cantidad por pack       |      | 1 unid.                                                                        |



## Cable de conexión con conector macho


ASTGA050MSS0006C04

### Conexión eléctrica


Cable: 6 m, PVC, Libre de halógenos, violeta, Ø 6,7 mm, apantallado; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



### Conexión



| Colores de los hilos : |          |
|------------------------|----------|
| BK =                   | negro    |
| BU =                   | azul     |
| RD =                   | rojo     |
| WH =                   | blanco   |
| screen =               | pantalla |