




Prolongador

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Artículo descatalogado



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	9,6...30 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67; IP 69K

Datos mecánicos

Peso [g]	96,6
Dimensiones [mm]	19 x 10 x 25,5
Materiales	Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM; Carcasa: Hytrel G-4774 negro
Material de la tuerca	latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables	sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura > 5 Mio.
	esfuerzo de torsión ± 180 °/m

E12246



Prolongador


VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - conector hembra


Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 3,7 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Bajonett, recto; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm

