


E12330



Repartidor en Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	29,6
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Repartidor en Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

Conector: 1 x M12; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado