


E12334



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0015C04



Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado

Libre de siliconas sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 60 DC

Clase de protección III

Corriente máxima total [A] 4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 0,001

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E12334



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0015C04

Conexión eléctrica


Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco