


E12357



Conector hembra a cablear

SDOGF030MSSFKSG



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC/DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	8,733
Dimensiones	[mm]	12 x 12 x 45
Materiales		PBT; PA
Material del cuerpo		PBT / PA
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12357



Conector hembra a cablear


SDOGF030MSSFKSG

Conexión eléctrica

bornes roscados: 0,14...0,5 mm²; funda del cable: Ø 3,5...5 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PBT / PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

