


E12359



Cable en bobina

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-25...90
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2990
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 100 m, PUR, Libre de halógenos, naranja, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		