


E18016



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0025E04



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	874,979
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca		inox (1.4571 / 316Ti)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E18016



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0025E04

Conexión eléctrica

Cable: 25 m, PVC, negro; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco