


E18067



Conector macho empotrable

RSTGB030VAS00.3-03



1 Junta tórica

Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 600 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...100

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 25,855

Rosca de montaje 1/2" NPT

Materiales Acero inoxidable

Material del cuerpo Acero inoxidable

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E18067



Conector macho empotrable

RSTGB030VAS00.3-03

Conexión eléctrica


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
GN = verde
WH = blanco