E18071

Conector macho empotrable

RSTGB040ALS00.3-04



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 600 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	36,287
Rosca de montaje		M20 x 1,5
Materiales		aluminio anodizado
Material del cuerpo		aluminio, anodizado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: aluminio, anodizado; Contactos: dorado

E18071

Conector macho empotrable

RSTGB040ALS00.3-04

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco