




Conector macho empotrable

RSTGB050PLS00.3-05



1 Junta tórica

Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 600 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	27,216
Rosca de montaje		M16 x 1,5
Materiales		plástico
Material del cuerpo		plástico
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E18072



Conector macho empotrable


RSTGB050PLS00.3-05

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: plástico; Contactos: dorado



Conexión

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BU =	azul
RD =	rojo
OG =	naranja
WH =	blanco