


E18084



Conector macho a cablear

SSTA040MSSFKPG



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	27,216
Dimensiones	[mm]	38 x 20 x 40
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		zinc, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E18084



Conector macho a cablear

SSTA040MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: zinc, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

