


E18107



Prolongador

VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados

Datos eléctricos

Frecuencia AC [Hz] 47...63

Tensión de alimentación [V] < 24 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...105

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 54,431

Materiales TPE

Material del cuerpo TPE

Material de la tuerca inox (1.4571 / 316Ti)

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E18107



Prolongador

VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

Conexión eléctrica

Cable: 0,4 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

