


E18159



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0040E04



Campo de aplicación	
Característica especial	Contactos dorados
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	1424,279
Dimensiones [mm]	31 x 14,5 x 31
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4571 / 316Ti)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E18159



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH040VAS0040E04

Conexión eléctrica


Cable: 40 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión



5: no utilizado
Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco