

E20476




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0002E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11637

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU transparente

Material del cuerpo TPU, transparente

Material de la tuerca latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 2 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E20476



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0002E04

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón
BK = negro
BU = azul
WH = blanco