


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección acodado

Diámetro del cabezal de detección [mm] 4

Longitud del cabezal de detección [mm] 10

Longitud total [mm] 220; (-10 %)

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: ABS

E20521



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.