




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OBF

OBF

Alcance de la fibra óptica [mm] 70

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...70

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M6

Longitud del cabezal de detección [mm] 35

Longitud total [mm] 600

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Material de la fibra PMMA

Material del cabezal de la fibra aluminio

E20631



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Material del revestimiento	PE
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.