




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-M6/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OGF
OGF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	15
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	25
Longitud total [mm]	1000
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio

E20742



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-M6/1M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.