




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0005F04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente
Material de la tuerca		latón, antiadherente
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0005F04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, antiadherente



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco