




Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

55

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

110

OO50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

235

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Datos mecánicos

Peso

[g]

16,2

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de detección

M8

Longitud total

[mm]

a cablear

Disposición de fibra

Diámetro de la bobina

[mm]

2 x 1,5

E20765



Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materiales	Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M8 arandelas: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.